

Garant**CNMG 120416, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250162 HB7035-1
GTIN	4045197873910
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Spaanbreker	SM
Snedecndities	sterk onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien