

Garant**CNMG 160608, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Spaanbreker	SG
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien