

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Radius: 3 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251399 3
GTIN	4045197940360
Artikelklasse	29W

Omschrijving
T.b.v. :

Klemhouder PSSN. Bijvoorbeeld klemdraaihouder nr. 251102; 251103; 251112; 251113.

Opmerking:

Bij toepassing van wisselplaten met radius ≥ 3 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Soort: HUX25

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 120 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 30 - 80 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Neventoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 120 m/min
Snij snelheid v_c Neventoepassing	30 - 80 m/min

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	HUX25
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	SNMX 120408
Productnaamattribuut	HUX25