

**Garant**
**CNMG 190616, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 190616 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Soort	HB7035-1
Snedecndities	sterk onderbroken

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien