

**Garant**
**CNMG 190624, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 190624 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SG  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 8 mm
Hoekradius	2,4 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien