

Garant
CNMM 160616, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250460 HB7035-1
GTIN	4045197874061
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160616 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SR
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm

Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien