

**Garant****DC.T 070202, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien