

Garant**VCGT 050102, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Artikelklasse	211

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	SF
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 190 m/min
Soort	HB7025-1
ISO-code wisselplaat	VCGT 050102

Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien