

Garant
KNUX 160410L, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410L HB7035-1 Soort: HB7035-1

Spaanbreker: SM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm

 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	1 mm
Spaanbreker	SM
Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien