

Garant**VCGT 050102, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Artikelklasse	211

Technische beschrijving

Soort	HB7125-1
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 180 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VF
ISO-code wisselplaat	VCGT 050102

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien