

Garant**RC.X 1003, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1003 HB7035-1 Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1003
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien