



Automatische kiepwagen met aftapkraan, Bakvolume: 600l



Bestelgegevens

Bestelnummer	919925 600
GTIN	4017976160603
Artikelklasse	96D

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gelaste constructie van 3 mm plaatstaal. Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), polyamide.

Wegrolbeveiliging en kantelvergrendeling, ketting als wegglij- en kantelbeveiliging.

Callout:

Aftapkraan met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen gebeurt automatisch na het ontgrendelen.

Trekkoord voor het laten kantelen vanaf de heftruckstoel.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Vorkkokers gr. D	90 mm
Kantelmechanisme	Trekkabel
Kantelbeveiliging	ja
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan met zeef

Belastbaarheid	1500 kg
Vorkkokerafstand B	582 mm
Stortrand hoogte met wielen	981 mm
Breedte	1141 mm
Hoogte	1070 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	190 mm
Aantal wielen	4
Lengte	1294 mm
Vorkkokers gr. A	190 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
met vorkkokers	ja
Vorkkokers gr. C	982 mm
Bakvolume	600 l
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	90 mm
Trekkabel	ja
Wiel-Ø	200 mm
Materiaal wiel	Polyamide
Gewicht	155 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Kleur	briljantblauw RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Hoogte zonder rollen	837 mm
Producttype	Kiepbak