


Garant**SCMT 09T304, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien