


Garant**SNMG 120408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7035-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien