


**Garant**
**XOMT060310ZZER, HB415, Type: UNI**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Opmerking:**

 Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

 Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 2 mm

Plaatdikte S: 3.18 mm

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Hoekradius	1 mm
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XOMT060310ZZER
Soort	HB415
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		