


Garant**SNMM 120412, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SR
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 120412

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien