

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4130, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,8 mm
Hoekradius	1 mm
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XOMT060310ZZSR
Soort	HB4130
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,9 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		