

**Garant**
**TCMT 110208, Soort: HB7035-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	260954 HB7035-1
GTIN	4045197874689
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

TCMT 110208 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

### Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien