


**Garant**
**XDMT120516ZDSR, HB415, Type: UNI**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	212899 UNI
GTIN	4045197943224
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 3 mm

Plaatdikte S: 5.56 mm

## Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	5.56 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT120516ZDSR
Soort	HB415
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1,3 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		