

**Garant****TCMT 16T304, Soort: HB7035-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T304 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

**Technische beschrijving**

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,4 mm
Snededcondities	sterk onderbroken

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien