


Garant
XDMT120516ZDER, HB4430, Type: TI


Bestelgegevens

Bestelnummer	212895 TI
GTIN	4045197943217
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 3 mm

Voeding f_z per tand: 0,8 mm

Plaatdikte S: 5.56 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,8 mm
Type	Ti
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	5.56 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT120516ZDER
Soort	HB4430
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p\ max}$	0,9 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		