

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7035-1****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260988 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874726 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 320 m/min |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | P |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Spaanbreker | SM |
| Snedecondities | sterk onderbroken |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Soort | HB7035-1 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | TCMT 16T308 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 3 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |