

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7035-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Snededcondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien