

Garant**VBMT 160402, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160402 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien