

Garant**VC.T 160402, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 160402 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien