

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien