

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Soort	HB7035-1
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien