



Precisie-buigapparaat compleet met toebehoren, Maximale werkstukhoogte: 35mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 823600 35 |
| GTIN | 2050001932709 |
| Artikelklasse | 86K |

Omschrijving

Uitvoering:

Gemakkelijk te bedienen, krachtig buigapparaat voor maatnauwkeurig buigen van diverse profielen tot 180°. Betrouwbaar en vast opspannen van de profielen. Herhalingsnauwkeurig buigen dankzij exacte buig- en spaninrichting. Geïntegreerde **hoek- en lengteaanslagen voor snel werken** bij exacte buigresultaten. Vlot werken ook bij massieve profielen is mogelijk dankzij een **draaitafel met naaldlager** (maat 60 en 100).

Toepassing:

Maatnauwkeurig en gebruikersvriendelijk koud en warm buigwerk (buighoek 0 – 180°), zowel met scherpe buigkant als met verschillende buigradiussen.

T.b.v.:

Machineklem

Levering:

1 buigplaat, scherpe kant, 90° nr. 823601 gr. 0, 1 buigplaat (r = 6 mm), 180°, 1 hoekaanslag, 1 lengteaanslag, 1 bedieningshefboom, 1 sleutel SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Opmerking:

Andere buigplaten onder nr. 823601 – 823604.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Gewicht | 9,3 kg |
| Hoogte | 92 mm |
| Maximaal buigvermogen vlak materiaal (warm) | 36x6 / 11x11 mm |
| Maximale werkstukhoogte | 35 mm |

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Diepte | 150 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Maximaal buigvermogen vlak materiaal (koud) | 35×4 / 9×9 mm |
| Maximaal buigvermogen rond materiaal (koud) Ø | 10 mm |
| Producttype | Buigapparaat |

Accessoires

| | |
|----------------------------|------------|
| Buiggereedschap Radius 4 | 823601 4 |
| Buiggereedschap Radius 10 | 823601 10 |
| Buiggereedschap Radius 0 | 823601 0 |
| Buiggereedschap Radius 2,5 | 823601 2,5 |