



## Precisie-buigapparaat compleet met toebehoren, Maximale werkstukhoogte: 60mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	823600 60
GTIN	2050001933065
Artikelklasse	86K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gemakkelijk te bedienen, krachtig buigapparaat voor maatnauwkeurig buigen van diverse profielen tot 180°. Betrouwbaar en vast opspannen van de profielen. Herhalingsnauwkeurig buigen dankzij exacte buig- en spaninrichting. Geïntegreerde **hoek- en lengteaanslagen voor snel werken** bij exacte buigresultaten. Vlot werken ook bij massieve profielen is mogelijk dankzij een **draaitafel met naaldlager** (maat 60 en 100).

#### Toepassing:

Maatnauwkeurig en gebruikersvriendelijk koud en warm buigwerk (buighoek 0 – 180°), zowel met scherpe buigkant als met verschillende buigradiussen.

#### T.b.v.:

Bankschroef / werkbank

#### Levering:

1 buigplaat (r = 2 mm), 90° nr. 823602 gr. 2, 1 hoekaanslag, 1 lengteaanslag, 1 bedieningshefboom, 1 afdekscherm, 1 sleutel SW 5 - 6 - 8 - 10.

#### Opmerking:

Andere buigplaten onder nr. 823601 – 823604.

### Technische beschrijving

Hoogte	145 mm
Maximaal buigvermogen rond materiaal (koud) Ø	15 mm
Maximaal buigvermogen vlak materiaal (koud)	60×6 / 13×13 mm

Diepte	200 mm
Maximale werkstukhoogte	60 mm
Breedte	335 mm
Maximaal buigvermogen vlak materiaal (warm)	60×10 / 20×20 mm
Gewicht	22,4 kg
Producttype	Buigapparaat

## Accessoires

Buiggereedschap Radius 8	823602 8
Buiggereedschap Radius 10	823602 10
Buiggereedschap Radius 2	823602 2
Buiggereedschap Radius 5	823602 5