



Speciale lijmtang, Spanwijdte a: 1000mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 860291 1000 |
| GTIN | 4008158040158 |
| Artikelklasse | 83K |

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Glijdende bek met dubbele wegglijbeveiliging. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd. Met metaal versterkte kunststof behuizing. Spankrachten tot **8000 N**.

- **Extreem grote spanvlakken met afneembare beschermkappen**
- **Beschermende werkstuksteunen afneembaar**
- **Door omdraaien van de glijdende bek wordt de spantang een spreidtang**
- **2-Componentengreep met binnenzeskant (SW6), comfortabel toepassen van de spankracht**

Toepassing:

De klem spant rondom de rail, dus ook aan de achterkant en de zijkanten. Hierdoor is het mogelijk werkstukken te spannen op plekken die met normale lijmtangen niet toegankelijk zijn. Voor spreidfunctie **zonder gereedschap omzetbaar**.

Opmerking:

Opvolger van nr. 860290.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|---------------|
| Doorsnede van de geleiderail | 29×9 mm |
| Uitsteeklengte b | 95 mm |
| Spreidwijdte e | 255 - 1130 mm |
| Spanwijdte a | 1000 mm |
| Gewicht | 3,45 kg |
| Maximale spankracht | 8000 N |
| Producttype | Lijmtang |