

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 kort, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302755 25
GTIN	4045197944795
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Reserve-ER-spanmoer: 25

ER-spansleutel: 25

Technische beschrijving

ER-spansleutel	25
Voor ER-spantangen	25
Reserve-ER-spanmoer	25
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Spanbereik	1 - 16 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D ₁	1-16 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
--	-----------