

Garant**ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 60, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302745 16
GTIN	4045197944757
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-ER-spanmoer: 16

ER-spansleutel: 16

Technische beschrijving

ER-spansleutel	16
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Voor ER-spantangen	16
Reserve-ER-spanmoer	16
Buiten-Ø D	28 mm
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Opname	BT 30 A = 60
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
---	-----------