

Garant

ER-spantanghouder Vorm ADB, vernikkeld, SK 40 A = 70, voor ER-spantangmaat: 25

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	300515 25
GTIN	4045197945822
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT –

- **geluidsarme werking dankzij speciaal bewerkte schachten en fijne balancerings G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **optimale corrosiebescherming door vernikkelde oppervlakken.**
- **maximale spankrachten en nauwkeurigheid door middel van GARANT precisiespanmoer.**

Speciale vernikkeling.

GARANT –

- **Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min⁻¹) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.**
- **Doorgang opgeboord.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC
 Spanbereik: 1 - 16 mm
 Afkoppellengte A-maat: 70 mm
 Buiten-Ø D: 42 mm
 Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 25
 Reservemoer HOLEX nr. 309580: 25

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Reservemoer HOLEX nr. 309580	25
Buiten-Ø D	42 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	25
Voor ER-spantangen	25
Spanbereik	1 - 16 mm
Span-Ø D ₁	1-16 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
--	-----------