

Garant**Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, SK 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301103 16
GTIN	4045197946096
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:

- Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.
- Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.
- Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.
- Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.

Andere maten op aanvraag.

Afkoppellengte A-maat: 200 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Freesdoornlengte L₄: 17 mm

Maximaal toerental n_{max}: 8000 min⁻¹

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Maximaal toerental n _{max}	8000 min ⁻¹
Buiten-Ø D	38 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname