

Garant**eco BMT-dwarsopname, BMT: 55/D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319886 55/D
GTIN	4045197877413
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibetels. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken. Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar. Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.

Geschikt voor efficiënte koelsystemen als GARANT eco, maar ook voor andere systemen.

Geschikt voor conventionele draaihouders.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor vlakke en inwendige bewerking.

Technische beschrijving

L ₁	64 mm
Geschikte machines	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
b ₂	52,5 mm

h_1	20 mm
L_2	64 mm
x	95 mm
h_2	94 mm
Producttype	Beitelhouder