

ALLURIS

FMI-B20 Digitaal piekkrachtmeetgereedschap, Meetbereik: 500N**Bestelgegevens**

Bestelnummer	478983 500
GTIN	4260244680567
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste krachtmeetgereedschappen in handzame behuizing van spuitgietaluminium voor druk- en trekkrachten van 0,001 tot 2500 N.**
- **Overbelastingsbeveiliging tot 500% en beschermde meetas.**
- **Montageschroefdraad voor extra handgrepen.**
- **Nauwkeurige positionering in testbanken dankzij geleidepennen.**
- **Groot aantal metingen voor exact vastleggen van piekwaarde voor de bepaling van breuk- of scheurkrachten.**

Voordeel:

Bedrijfsduur van maximaal 150 h zonder netvoeding dankzij oplaadbare LiPo-accu.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Meting van druk- en trekkrachten in de kwaliteitscontrole en productie. Bruikbaar als mobiel handmeetgereedschap, ook buitenshuis en in testbanken of installaties. In de behuizing geïntegreerde bevestigingsschroefdraden zijn bedoeld voor de bevestiging in testbanken of de montage van extra handgrepen.

Levering:

Krachtmeetgereedschap in koffer, opschroefbare accessoires voor krachtaanzet (platte kop, groefkop, conus, haak) en Quickstart-gebruiksaanwijzing.

Technische beschrijving

Meetbereik	500 N
Resolutie	0,1 N
IP-klasse	IP 65
Lengte	150 mm
Hoogte	29 mm
Breedte	82 mm
Maximale afwijking	$\pm 0,2$ max. waarde (± 1 digit) %
Draadaansluiting	M6
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Krachtmeetgereedschap