

HALDER**Centreerspaneel met spansegmenten, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370017 2
GTIN	4030618238737
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

Technische beschrijving

D_{\min}	18,5 mm
h_2	11,6 mm
D_{\max}	22,5 mm
Spankracht	4,5 kN

$\varnothing d_4$	M5 mm
h_4	7,5 mm
$d_3 f7$	15 mm
h_5	23,6 mm
Producttype	Installatie-spansysteem