



Hoge voedingsfrees MFH micro, cilinderschacht, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 8/1 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 221941 8/1 |
| GTIN | 4960664778355 |
| Artikelklasse | 250 |

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

| | |
|---|----------------------|
| Wisselplaatschroef | 229722 (6IP; 0,6 Nm) |
| Afkoppellengte L_1 | 16 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 0,5 mm |
| geschikte wisselplaat | LPGT 0102.. |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Rampinghoek α_{\max} | 3,69 graden |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 14 mm |
| Schacht- $\varnothing D_s$ h6 | 10 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 75 mm |
| $\varnothing D_3$ | 4 mm |
| Snijkant- $\varnothing D_c$ | 8 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 12 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 3,1 mm |
| Instelhoek κ | 11 graden |
| Schachtuitvoering | cilinderschacht |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Plungen |
| Freestoepping | Ramping |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Kopieerfrees |