



Hoge voedingsfrees MFH micro, cilinderschacht, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 12/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

$\varnothing D_3$	8 mm
Totale lengte L_{totaal}	80 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	7,1 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Ramplinghoek α_{max}	1,61 graden
Snijkant- $\varnothing D_c$	12 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Afkoppellengte L_1	20 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	3
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,5 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees