



Hoge voedingsfrees MFH micro, cilinderschacht, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 16/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	90 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	28 mm
Afkoppellengte L_1	25 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	16 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	11,1 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Rampinghoek α_{\max}	1,03 graden
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees