


Garant**Meelopende draaibankcenter met analoge drukweergave en verlengde punt, Morseconus: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321740 3
GTIN	4045197947895
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- De aanwezige spandruk kan direct op het basisdeel worden afgelezen via de analoge of digitale weergave.
- De centerpunt wordt gesteund door een schotelveerpakket met een veerweg van ca. 3,7 mm analoog en 2,6 mm of 2,8 mm digitaal.
- Korte, stabiele constructie met lang geleide as, centerpunt doorgehard en fijn geslepen.
- Zeer hoge nauwkeurigheid door precieze wentellagering.
- Met afdrukschroefdraad en afdrukmoer.
- Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.

Met verlengde punt, punthoek 60°/40°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Functie:

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Overall **waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden** om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.

- **Als tegencenter voor hydromechanische kopmeemers nr. 327451 – 327541, omdat de meemers altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.**
- **Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.**
- **Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.**
- **Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.**

Technische beschrijving

Grootste punt-Ø 60° A	12 mm
Maximale axiale spankracht	950 daN
Behuizing-Ø	60 mm
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Voor werkstukgewicht	200 kg
Nuttige lengte B	115 mm
Morseconus	MK3
Puntlengte C	39 mm
Grootste punt-Ø 40° A	28 mm
IP-klasse	IP 55
Energievoorziening	energy-harvesting
Producttype	Centreerpunt