

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaat met 2 snijkanten.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,4 mm

ISO-code wisselplaat: LPGT 010210 ER-GM

Type: ST1400

Hoekradius: 1 mm

Programmeerradius bij  $a_{p\max}$ : 1,2 mm

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	LPGT 010210 ER-GM
Hoekradius	1 mm
Soort	PR1525

Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		