

**LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat met 2 snijkanten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technische beschrijving

Programmeerradius bij $a_{p,max}$	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	LPGT 010210 ER-GM
Type	INOX
Hoekradius	1 mm
Soort	PR1535
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		