

**HALDER****Dubbele wigspanbek vlak, Schroefdraad M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370024 M12
GTIN	4030618237747
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Toepassing:**

Door de dubbele wig ontstaat er bovendien een verticale spankracht.

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

**Materiaal:**

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

**Opmerking:**

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.

Lengte: 42 - 49 mm

Hoogte H: 26 mm

B<sub>1</sub>: 41 mm

Maximaal aanhaalmoment: 85 Nm

Spankracht: 50 kN

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M12
----------------	-----

Lengte	42 - 49 mm
Spankracht	50 kN
B <sub>1</sub>	41 mm
Maximaal aanhaalmoment	85 Nm
Hoogte H	26 mm
Producttype	Installatie-spansysteem