


Garant**Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: VDI30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320617 VDI30
GTIN	4045197947925
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
- Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625.

Opmerking:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
--------------------	------------------------

Voor werkstukgewicht	300 kg
Geschikt voor kleurcode	K12
Ø d	30 mm
Rondloopfout	0,01 mm
Veerweg	3 mm
Schacht-Ø D ₁	12 mm
Totale lengte L	115 mm
Nuttige lengte L ₁	60 mm
Behuizings-Ø D	44 mm
Opname	VDI 30
Producttype	Centreerpunt