

**Garant****CNMM 160624, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMM 160624 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SR  
Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SR
Soort	HB7010-1
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	2 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	2,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMM 160624
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien