

Garant
CNMM 160624, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160624 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	2,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Spaanbreker	SR
Soort	HB7020
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 160624
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien