

Garant**CNMG 120408 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	WSS
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien