

Garant**DNMG 150608 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	WSS
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Soort	HB7020
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien