

Garant**DNMG 150612 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7020
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	WSS
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien